





MHR




Kanlux						
MHR-70W/3000K	12750	70	1	5600	77	20
MHR-150W/3000K	12751	150	1,8	12500	165	28



металлогалогенные лампы работают со стабилизаторами для натриевых ламп высокого давления/металлогалогенных ламп и пусковыми устройствами к металлогалогенным лампам / работает в горизонтальном положении, допустимое отклонение +/- 45°
металлогалогенні лампи працюють зі стабілізаторами для натрієвих ламп високого тиску/металлогалогенних ламп та пусковими пристроями для металлогалогенних ламп / горизонтальне робоче положення, максимальне допустиме відхилення +/- 45°



MHG



Kanlux						
MHG-70W/4000K	08330	70	0,85	6000	77	32
MHG-150W/4000K	08331	150	1,6	13500	165	34



металлогалогенные лампы работают со стабилизаторами для натриевых ламп высокого давления/металлогалогенных ламп и пусковыми устройствами к металлогалогенным лампам
металлогалогенні лампи працюють зі стабілізаторами для натрієвих ламп високого тиску/металлогалогенних ламп та пусковими пристроями для металлогалогенних ламп